

**Artikelnummer:** 129911

**Kurzbeschreibung:** Plattenständer, 1200 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg

**Langbeschreibung:** Plattenständer, 1200 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg: Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Quadratrohr mit 7 Löchern zum Einstecken der Bügel. Anlaufrolle für leichtes Be- und Entladen der Platten. Pulverbeschichtung in Enzianblau RAL (5010). Profilstahl fest verschwei sst, 7 Einsteckmöglichkeiten für Einsteckbügel, Abstand 90 mm. Ladefläche: B 1200 x T 800 mm

Au ssenma ss: B 1340 x T 800 mm  
Tragkraft: 1200 kg

separat bestellen.

**EAN/GTIN:** 4250448503434



Eigengewicht: 35 kg Einsteckbügel bitte