

# ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss-Stecker, türkis, 0,5 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.15.8820    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.15.8820    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990119967 |



**LSOH**

**ROLINE LWL-Patchkabel in OM3-Qualität für hoch performante LWL-Verkabelung in überlegener ROLINE-Qualität.**

- Mit Sicherheit in die Zukunft! Die OM3-Faserqualität und Stecker mit besonders niedriger Einfügedämpfung sichern eine hervorragende Übertragungsqualität auch bei sehr hohen Bandbreiten.
- Material und Konfektion in ROLINE-Qualität
- Die Kabel, mit "Low-Loss"-Steckern konfektioniert, erzielen besonders gute Werte bei Einfügedämpfung und Reflexion. Zum Vergleich:- Typische Dämpfung eines Standard-LC-Steckers: 0,5 dB- Typische Dämpfung eines Low-Loss-LC-Steckers: 0,15 dB
- Diese Kabel werden als Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm geliefert
- Farbe: türkis

## Technische Daten

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Hersteller    | ROLINE             |
| Produktgruppe | Fiber Optic Kabel  |
| Produkttyp    | LWL-Patchkabel OM3 |
| Farbe         | türkis             |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Länge                       | 0.5 m        |
| Anzahl Fasern               | 2            |
| Aderaufbau                  | Kompaktader  |
| Kabeltyp                    | Duplexkabel  |
| Aussenkabel                 | nein         |
| Faserquerschnitt            | 50/125µm OM3 |
| Anschlüsse                  | LC / LC      |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | LC           |
| Stecker Seite 1 Ferrule     | low loss     |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | LC           |
| Stecker Seite 2 Ferrule     | low loss     |
| Aramid Zugentlastung        | ja           |
| Aussen-Ø Kabel              | 2,8x6 mm     |
| Aussenmantel Kabel          | LSOH         |
| Kabel LSOH                  | ja           |
| Gewicht                     | 8.4 g        |
| Verpackungshöhe             | 10 mm        |
| Verpackungsbreite           | 200 mm       |
| Verpackungstiefe            | 290 mm       |
| Paketgewicht                | 0.02 kg      |