

## fetra Handwagen

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 845 x 545 mm, Plattform aus Holz, Aufbau Gitterrost, Geländer, Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 2 Räder, mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge



**fetra**  
Transportgeräte



Artikelnummer: 118675

## fetra Handwagen

### Traglast 400 kg

Handwagen

- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 845 x 545 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau Gitterrost, Geländer
- 1-Achs-Drehschemel-Lenkung
- Deichsel verschraubt
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Räder
- mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Naben mit Rollenlager
- Radanordnung parallel
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Lenkstange	ja
Wagentyp	Handwagen	Deichsel	verschraubt

Traglast	400 kg	Ladefläche LxB	845 x 545 mm
Aufbauten	Gitterrost, Geländer	Euronorm	nein
Ladeflächenlänge	845 mm	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Ladeflächenbreite	545 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Material Plattform	Holz	Bereifung	Luft
Material Gestell	Stahl	Material Felge	Stahlblech
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Radlager	Rollenlager
Farbe	brillantblau // RAL5007	Radanordnung	parallel
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	10 Jahre
Lenkung	1-Achs-Drehschemel-Lenkung	Gewicht	22 kg