

fetra Etagenwagen

Traglast 300 kg, 3 Ebene(n) mit Holzplatte, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Etage(n) aus Holz in Buche, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau, Mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 242970



fetra
Transportgeräte







Etagenwagen

- Traglast 300 kg
- 3 Ebene(n) mit Holzplatte
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Höhe x Länge x Breite 1039 x 1336 x 811 mm
- Etage(n) aus Holz in Buche
- Etagen mit Boardleiste aus Stahl
- Schiebebügel hoch
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
- Konstruktion aus Stahlrohr (verschweißt)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem
- Rad Ø 125 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Breite	811 mm
Wagentyp	Etagenwagen	Material	Stahlrohr
Traglast	300 kg	Material Verarbeitung	verschweißt
Ladeflächenlänge	1200 mm	Schiebebügel	1 Stück
Ladeflächenbreite	800 mm	Schiebebügelausrichtung	hoch
Etagen Anzahl	3 Stück	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Etagentyp	Holzplatte	Bereifung	TPE
Material Etage(n)	Holz	Durchmesser Rad	125 mm
Farbe Etage	Buche	Radlager	Rillenkugellager
Traglast Etage	80 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit TOTALSTOP-Zentralbremsystem
Etage(n) Ausstattung	Stahlrahmen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Boardleiste	Stahl	Farbe	blau
Randhöhe	12 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Etagenausrichtung	gerade	Garantie	10 Jahre
Höhe	1039 mm	Gewicht	66 kg
Länge	1336 mm		

Dazu passt auch ...

221212		Arbeitsschutzhelm, für 510 - 610 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in weiß
240855		ABS-Profi-Werkzeugkoffer, 186 tlg.
240869		Steckschlüssel-Satz, Basic, 1/4"+3/8"+1/2", 200-tlg.
323327		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in gelb