

C+P

Putzmittelschrank

Classic Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 600 x 500 mm, Links 4 Fächer mit festen Fachböden, rechts 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppelschiebehaken, verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, Unterbau Kunststoff-FüÙe, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß, Front mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß

Classic+



Artikelnummer: 267376



Putzmittelschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 600 x 500 mm
- Türöffnungswinkel 110 °
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagdämpfung ausgestattet
- 4 Ebene(n) mit Ablageboden
- Mit verkürzter Mitteltrennwand
- Links 4 Fächer mit festen Fachböden, rechts 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren

Doppelschiebehaken

- verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Türen gemeinsam verschließbar
- Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
- Unterbau Kunststoff-Füße
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß
- Front mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß
- - 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schrank rechts Ausstattung	1 Kleiderstange , 4 Haken
Schranktyp	Geräteschrank	Kleiderstange	ja
Höhe	1950 mm	Kleiderhaken	3 Stück
Breite	600 mm	Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Tiefe	500 mm	Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Innenhöhe	1787 mm	Türöffnungswinkel	110 °
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Türanschlag	beidseitig
Böden- / Ebenentyp	Ablageboden	Aufstellung/Montage	Wand
Unterbau	Füße	Garantie	10 Jahre
abschließbar	ja	Titel Schränke	\$B Putzmittelschrank \$\$ \$M
Schließsystem	Drehriegelschloss	Farbe Unterbau	schwarzgrau // RAL7021
Schließfunktion	Türen gemeinsam verschließbar	Belüftung	Korpus und Front
Material	Stahl	für Bügelstärke	6-8 mm
Farbe Korpus	verkehrsweiß // RAL9016	Stabilität / Aussteifung / Verst	Faltung, Streben
Farbe Front	verkehrsweiß // RAL9016	Material Verarbeitung	verschweißt
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert	Türdämpfung	ja
Oberfläche Front	einbrennlackiert	Norm	Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt
Mitteltrennwand	ja	Gewicht	36,1 kg
Schrank links Ausstattung	4 Fächer		

Zubehör

271457		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 600 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß
272037		Flügeltür mit Lochbild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl
272039		Flügeltür glatt, ohne Lüftungsschlitze, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl, Aufpreis je Tür! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
272053		Trennwand, Für Ablageboden, Höhe x Breite 1210 x 300 mm, Aus Kunststoff in transluzent

272054		Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff
272058		Nivellierfüße für Spinde mit Füßen oder Sockel
272065		Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl
272067		Nummernschild, Für Zylinderschloss, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 79 x 45 mm, Aus Kunststoff