

## BS-ROLLEN

### Bockrolle

Traglast 800 kg, Bereifung  
Polyurethan, Durchmesser x Breite  
200 x 50 mm, Nabe mit Kugellager,  
Naben Länge x Ø 60 x 20 mm, Felge  
aus Aluminium, Befestigung mit  
Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm

Artikelnummer: 526639



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Schwerlastrad

### Bockrolle

Bockrolle


- Traglast 800 kg
- Bereifung Polyurethan
- Durchmesser x Breite 200 x 50 mm
- Nabe mit Kugellager
- Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm
- Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm

## Technische Details




|                |                 |              |        |
|----------------|-----------------|--------------|--------|
| Fördertechnik  | Rollen          | Feststeller  | ohne   |
| Rollentyp      | Schwerlasträder | Fadenschutz  | nein   |
| Bauform        | Bockrolle       | Gesamthöhe   | 245 mm |
| Traglast       | 800 kg          | Nabenhöhe    | 60 mm  |
| Bereifung      | Polyurethan     | Nabenbohrung | 20 mm  |
| Rad-Ø          | 200 mm          | Radbreite    | 50 mm  |
| Material Felge | Aluminium       | Länge Platte | 138 mm |

|                       |   |                     |              |
|-----------------------|---|---------------------|--------------|
| Radlager              | Kugellager  | Breite Platte       | 110 mm       |
| Geeignet für Bodentyp | glatt/eben, rau/eben,<br>glatt/uneben, rau/uneben | Schraubloch Abstand | 105x75/80 mm |
| Befestigungselement   | Platte  | Schraubloch Ø       | 11 mm        |
| elektrisch leitend    | nein  | Oberfläche Gehäuse  | verzinkt     |
| Material Gehäuse      | Stahl   | Gewicht             | 3,35 kg      |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 503850 |  | Lenkrad, Traglast 800 kg, Bereifung Polyurethan, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Kugellager, Naben Länge x Ø 60 x 20 mm, Felge aus Aluminium |
|--------|---|---|

## Dazu passt auch ...

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 400701 |   | Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen                               |
| 438985 |   | Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm |
| 763068 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen                                       |