

# KERN EW6200-2NM

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem



## Funktionen

Kapazitätsanzeige:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	30 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	12 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	32 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK US

## Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierschein:	963-104
------------------------	---------

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Präzisionswaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	410 x 330 x 230 mm
Bruttogewicht:	4,052 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2,874 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	192 x 270 x 87 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	180 x 160 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 mg
Anwärmzeit:	4 h
Auflösung:	620000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	30 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen <sup>3</sup> s	
Empfohlenes Justiergewicht:	5 kg (E2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	30 mg
Mindestgewicht (USP):	20 g
Reproduzierbarkeit:	10 mg
Wägebereich [Max]:	6,200 kg
Wägeeinheiten:	tl (HK) tol g mo lb tl (Singap. Malays) dwt ct tl (Tw) oz ozt

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	1,700 cm
-----------------------------	----------

## Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	10 mg
Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	100 mg
Zählaufösung:	620000


# KERN EW6200-2NM

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem



## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

