

Nählichtlampe Röhrenform 20x52 mm, E12 235V 15W klar stoßfest

Artikel-Nr. 48200



www.sh-licht.de

| | |
|---------------------------|-------------|
| Lampenleistung: | 15 W |
| Lampenspannung: | 235 - 235 V |
| Lichtstrom: | 80 lm |
| Socket: | E12 |
| Ausführung: | klar |
| Farbe: | ohne |
| Durchmesser: | 20 mm |
| Gesamtlänge: | 52 mm |
| Stoßfest: | Ja |
| Geeignet für Backofen: | Nein |
| Geeignet für Kühlschrank: | Nein |
| Kohlefaden: | Nein |
| Nennstrom: | 64 mA |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 1500 h |


Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Nählichtlampe Röhrenform 20x52 mm Nählichtlampe Röhrenform E14, klar, stoßfest. Ersatzbirne für Nähmaschinen.

Energieeffizienzklasse: E
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 15
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 4000
Power-Faktor: 1
Lebensdauer (h): 1500

Letzte Aktualisierung am: 05.02.2015 15:16:52



Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.