

**Artikelnummer:** 129780

**Kurzbeschreibung:** Plattformwagen 2000x800 mm (1200kg)

**Langbeschreibung:** Plattformwagen Grundmodell, 2080 x 880 mm, Tragkraft 1.200 kg: Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Grundrahmen aus Rechteckrohr (60/40/3 mm) mit Einsteckhülsen. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).  
Ladefläche: 2080 x 880 mm  
Ladeflächenhöhe: 305 mm



Radbreite: 200 mm

Tragkraft: 1200 kg

Eigengewicht: 60 kg

Rad

**EAN/GTIN:** 4250448501133