

**Artikelnummer:** 129888

**Kurzbeschreibung:** Paketwagen mit Längswänden, 1 Rückwand und 1 Vorderwand, 1200 x 740 mm

**Langbeschreibung:** Paketwagen mit Längswänden, 1 Rückwand und 1 Vorderwand, 1200 x 740 mm: Schweres leicht bewegen! Ideal für den internen Transport mittelschwerer Güter. Aus Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor.

Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Ladeflächenauflagen aus Winkelstahl 25/25/3 mm. Pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL 5010). Etagenböden nicht nachrüstbar, Nutzhöhe: 1600 mm, Gesamthöhe: 1880 mm, Längswände einhängbar. Stirnwände fest auf Grundrahmen geschwei sst. Ladefläche: 1200 x 740 mm

800 mm

Ladeflächenhöhe: 280 mm

Tragkraft: 500 kg  
Eigengewicht: 93 kg

Außenma ss: 1400 x  
Schiebegriffhöhe: 1060 mm  
Rad a'Ëœ: 200 mm



**EAN/GTIN:** 4250448502451