

**Artikelnummer:** 401284

**Kurzbeschreibung:** Aufbauportal f. Ansatz Tisch  
STANDARD Arbeitstisch-/Werkbanksystem  
UNIVERSAL/PROFI, 1750 mm, brillantblau

**Langbeschreibung:** Aufbauportal f. Ansatz Tisch  
STANDARD Arbeitstisch-/Werkbanksystem  
UNIVERSAL/PROFI, H2100 mm: Dieses Manuflex  
Aufbauportal ist für Ansatz Tische der Serien  
Universal Standard und Profi Standard mit einer  
Tiefe von 700 mm. Das Manuflex Aufbauportal  
bietet eine Gesamthöhe von 2100 mm. Dieses  
Manuflex Aufbauportal dient der Erweiterung der  
Arbeitsfläche für Ansatz Tische der Serien Universal  
Standard und Profi Standard mit einer Tiefe von  
700 mm. Dabei dient das Manuflex Aufbauportal

der Nutzung der Arbeitsfläche oberhalb der Tisch- oder Werkbankplatte. Bei einer Gesamthöhe von 2100 mm bietet Ihnen das Manuflex Aufbauportal eine Nutzhöhe von 1500 mm. Inklusive der Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen ist das Manuflex Aufbauportal 60 mm breit und 55 mm tief. Es besteht aus einem Aufbauprofil mit Querstabilisierungsstrebe. Die Komponenten sind alle hochwertig pulverbeschichtet und bestehen aus dreiseitig im Raster von 30 mm gelochtem Profilstahl. Die Loch- und Schlitzplatten sowie die Ablagekonsole sind im Raster von 30 mm in der Höhe verstellbar und können so individuell zur Befestigung von Werkzeugen, Geräten oder Leuchten eingestellt werden. Insgesamt trägt das Manuflex Aufbauportal eine Gesamtlast von 120 kg. Bitte beachten Sie, dass Sie zur Nutzung des Aufbauportals einen Ansatz Tisch der oben genannten Reihen benötigen. Weitere Details: Für die Nutzung der Arbeitsfläche über der Tisch- oder Werkbankplatte Aufbauportale machen einen Arbeitstisch oder Werkbank erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz Für Werkzeuge, Geräte oder Arbeitsplatzbeleuchtung Nutzhöhe: 1500 mm Tiefe: 55 mm Breite: 60 mm (Maßangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen) Gesamthöhe: 2100 mm Für Ansatz Tische der Systeme Universal Standard und Profi Standard, Tiefe 700 mm 1 Aufbauprofil und 1 Querstabilisierungsstrebe inkl. Befestigungsbeschlägen Hochwertig pulverbeschichtet Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl, im Raster von 30 mm höhenverstellbar Belastbarkeit: 120 kg Jederzeit erweiterbar 9 RAL-Farbtöne zur Auswahl



**EAN/GTIN:** 4045916130225