

**Serie 2, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm,
Edelstahl-Optik
KGN36NLEA**



**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit
MultiBox: Bietet ausreichend Platz für Ihre
Lebensmittel**

- **Perfect Fit:** stelle deinen Kühlschrank an die Wand oder in eine Nische.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	239 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	89 l
Volumen der Kaltlagerfächer:	216 l
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	D
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1860 mm
Gerätebreite:	600 mm
Gerätetiefe:	660 mm
Nettogewicht:	60.5 kg
Anschlusswert:	100 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	240.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp:	Freistehend



Serie 2, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, Edelstahl-Optik KGN36NLEA

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit MultiBox: Bietet ausreichend Platz für Ihre Lebensmittel

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 305 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 216 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 239 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h

Design

- Horizontal integrierter Griff
- DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Gefrieren

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil

- 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 Eierablage
- Eiswürfelschale


**Serie 2, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm,
Edelstahl-Optik
KGN36NLEA**

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Innerer Griff)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Äußerer Griff)	1860	600	660	590	640	1210	700



Spezifikation	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe mit geschlossener Tür, ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Breite mit bis 90° geöffneter Tür
f	Tiefe mit geöffneter Tür
g	Tiefe mit geschlossener Tür, mit Griff

Maße in mm



Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,
ist für ein einfaches Öffnen ein
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm