

**iQ300, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier KI42LVFE0**



**Zubehör**

3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

**Sonderzubehör**

- KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront
- KSGGZM00 Butterdose

Einbau-Kühlschrank mit \*\*\*\* Gefrierfach, besonders stabilen Türablagen, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen der Lebensmittel.

- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superCooling: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: ..... E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 147 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 15 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 172 l  
 Geräuschwert: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ -platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe: ..... 1221 mm  
 Gerätebreite: ..... 541 mm  
 Gerätetiefe: ..... 548 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 1225.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 40.3 kg  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türöffnung: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 3  
 Flaschenregale: ..... Ja  
 EAN-Nummer: ..... 4242003908778  
 Marke: ..... Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... KI42LVFE0  
 Gerätetyp: ..... Kühlschrank  
 Frostfree System: ..... Nein  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert  
 Integriertes Zubehör: ..... 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale



**iQ300, Einbau-Kühlschrank mit  
Gefrierfach, 122.5 x 56 cm,  
Flachscharnier  
KI42LVFE0**

Ausstattung

## Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

## Design

- Kein Griff
- LED Beleuchtung

## Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super-Taste: superKühlen
- Ohne Super-Gefrieren
- Akustischer Türalarm

## Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- verchromter Flaschenrost
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

## Frischhaltesystem

- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- 1 freshBox

## Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

## Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm

## Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V

## Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

## Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

## Umwelt und Sicherheit

### Montage

### Sonderzubehör

iQ300, Einbau-Kühlschrank mit  
 Gefrierfach, 122.5 x 56 cm,  
 Flachscharnier  
 KI42LVFE0

Maßzeichnungen

The technical drawings include:

- 3D perspective view:** Shows the refrigerator's depth and height. Dimension (A) indicates the depth, and (B) indicates the height.
- Sectional views:** Two views showing the door hinge mechanism. Dimension (A) is the depth, (A1) is the hinge offset, and (A2) is the door thickness.
- Top edge detail:** Shows a depth of 548 mm.
- Top clearance:** A minimum clearance of 40 mm is required above the door.
- Ventilation:**
  - Luftaustritt (Air outlet):** min. 200 cm<sup>2</sup>
  - Belüftung im Sockel (Ventilation in the base):** min. 200 cm<sup>2</sup>
- Bottom clearance and ventilation diagram:** Shows the bottom clearance with dimension (F) and a warning (X) against blocking the ventilation slots. It notes that the bottom slots must be kept open to avoid damage.