

Beschlagsysteme zur Organisation mit Schrankwänden

- ▶ Schranktiefe 400 mm
- ▶ Hängeregistraturrahmen Systema Top 2000

Hängeregistraturrahmen



- ▶ Für Endlos- und Korpusbauweise
- ▶ Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren
- ▶ Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 60
- ▶ Zugstücke sind am Hängeregistraturrahmen vormontiert
- ▶ Werkzeuglose Aufschiebmontage
- ▶ Stahl pulverbeschichtet

Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:

- ▶ 2 Höheneinheiten HE (128 mm) für Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub

Hinweise:

- ▶ Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör
- ▶ Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen

Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex:



- ▶ Maß X = 13 mm für Standardschränke
- ▶ Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung

Korpusbreite mm	Einteilung DIN A4	Außenbreite AB mm	Innenbreite IB mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
				Aluminium Optik	schwarz	
435	1 x A4	371	325	9 011 894	1 073 339	1/120 St.
600	1 x A4 + Rest	536	490	9 008 077	1 054 412	1/80 St.
800	2 x A4	736	690	9 007 214	1 051 428	1/60 St.
900	2 x A4 + Rest	836	790	9 011 907	1 064 097	1/40 St.
1000	2 x A4 + Rest	936	890	9 011 908	1 054 417	1/40 St.
1200	3 x A4 + Rest	1136	1090	9 011 910	1 054 390	1/40 St.

Schnittzeichnung

Mindestkorpustiefe bei Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub

- ▶ Schrank mit Blenden = 372 mm
- ▶ Schrank mit Drehtüren = 392 mm



AB = Außenbreite
AT = Außentiefe
EB = Einbaubreite
ET = Einbautiefe
IB = Innenbreite
IT = Innentiefe

Hinweise

- ▶ Zubehör 1192 - 1193
- ▶ Blendenbefestigungsschrauben 1164
- ▶ Blendenstützen 1167 - 1168
- ▶ Auszugsführungen 1163



hettich.com/short/6eb25c