



Halogen-Reflektorlampe HALOSPOT® 111, Sockel: G53 - dimmbar

- **Energieeffizienzklasse:** G
- **Lebensdauer:** 3.000 Stunden
- **Bauform:** Reflektor
- **Dimmbar:** ja
- **Spannung:** 12 Volt
- **Abstrahlwinkel:** siehe Tabelle
- **Brennlage:** beliebig
- brillantes Akzentlicht
- Griffkappe zur Blendbegrenzung und für einfaches Handling
- Brenner mit Axialwendel für optimale Lichtverteilung
- drastisch reduzierte Wärmebelastung in der Leuchte durch aluminiumbeschichteten Reflektor
- enthält kein Quecksilber, problemlos im Hausmüll entsorgbar
- mit UV-Filter
- für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1

Anwendungsbeispiele:

- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Shopbeleuchtung
- Gaststätten, Hotels und ähnlich repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen



Symbolbild: Halogen-Reflektorlampe HALOSPOT® 111

