

fetra diable de manutention

force 250 kg, roues avec bandage air, pelle largeur x profondeur 330 x 150 mm, plus une pelle en tube d'acier pliable très longue, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

Numéro d'article: 119155



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Diabale de manutention

avec bavette repliable de grande taille en tube d'acier



diable de manutention

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 330 x 150 mm
- hauteur x largeur 1150 x 620 mm
- pelle vissable et remplaçable
- plus une pelle en tube d'acier pliable très longue
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- Produit livré démonté
- 10 années de garantie



Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	patins pour escaliers	non
type de diabie de manutention	diabie de manutention	pneumatique	air
charge	250 kg	roulement	roulement à rouleaux
largeur de pelle	330-400 mm	Ø de roue	250 mm
profondeur de pelle	150-500 mm	matériau de jante	plastique
fonction pelle	vissable/remplaçable	poignée de sécurité	oui
matériau	acier	hauteur	1150 mm
matériau de finition	soudé	largeur	620 mm
surface	finition peinture époxy	garantie	10 années
couleur	bleu brillant // RAL5007	livraison	démonté
rabattable	oui	Poids	14,5 kg
fonction rabattable	pelle		

Accessoires

119195		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diabie (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119197		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diabie (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm