

## rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 2100 x 1000 x 400 mm, 52 bacs en polypropylène coloris jaune, charge maximale par élément 1500 kg / charge max. par tablette 150 kg, Stockage clairement organisé des petites pièces sur 14 plateaux avec tablette en acier et 52 bacs, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec laquage en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé



**Numéro d'article: 209533**



## Rayonnage complet avec bacs compartimentables à bec

### Rayonnage de départ

- Structure solide grâce aux raccords emboîtables et à boulonner

Tablettes :

- Tablettes galvanisées

Montants :

- Finition laquée

Garnissage :

- Bacs : 52 x T. 4 HxIxP 95x240x400 mm
- Bacs à bec en polyéthylène

## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	utilisation	unilatéral
type de rayonnage	rayonnage avec bacs à bec	nombre de tablettes/niveaux	14 pièce
rayonnage modulaire	système emboîtable/à visser	type de soubassement	tablette en acier
champ de rayonnage	rayonnage départ	stabilité / renfort / entretoise	croisillons
matériau	acier	surface de tablette	galvanisé
hauteur	2100 mm	surface de montant	laqué
largeur	1000 mm	couleur du montant	gris clair   RAL7035
profondeur	400 mm	Couleur des bacs	jaune
équipement rayonnage	tablettes, bacs à bec	exécution couleur	gris clair/galvanisé   RAL7035
nombre de bacs	52 pièce	livraison	démonté
matériau de bac	polypropylène	volume de livraison	rayonnage de base avec 2 échelles avec renfort supérieur et inférieur avec tôle latérale, croisillons, plateaux et bacs conf. à
charge maxi par tablette	150 kg	Poids	75 kg
charge maxi par élément	1500 kg		

## Accessoires

209538



rayonnage avec bacs à bec - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2100 x 1000 x 400 mm, 52 bacs en polypropylène coloris jaune, charge maximale par élément 1500 kg / charge max. par tablette 150 kg, Stockage clairement organisé des petites pièces sur 14 plateaux avec tablette en acier et 52 bacs, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec laquage en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé

## Cela s'adapte aussi ...

103592



poubelle, coupe-feu, capacité 57 l, hauteur x diamètre 930 x 390 mm, corps en polyéthylène noir, couvercle en polyéthylène noir

297555



rayonnage modulaire - rayonnage départ, CLIP, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 806 x 336 mm, charge max. par tablette 100 kg, 5 niveaux avec tablette en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé, niveaux galvanisé

524162



établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, finition de la structure 4 pieds, soubassement 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

527144



poils de noix de coco-balai, largeur de balayage 500 mm, pour saletés grossières

529930



escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium