

fetra

servante d'atelier

GREY EDITION

force 150 kg, plateau longueur x largeur 605 x 405 mm, plateforme droit, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, hauteur 995 mm, avec bandage TPE

Numéro d'article: 215388



fetra
Transportgeräte



fetra Servante d'atelier GREY EDITION

Force 150 kg

servante d'atelier

- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 605 x 405 mm
- plateforme droit
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- hauteur 995 mm
- niveaux réglables au pas de 25 mm
- 4 roulettes pivotantes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 75 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec palier lisse
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3

- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	pneumatique	TPE
type de chariot	servante d'atelier	Ø de roue	75 mm
charge	150 kg	roulement	palier lisse
longueur de plateau	605 mm	conducteur d'électricité	non
largeur de plateau	405 mm	matériau	acier
nombre de plateaux	1 pièce	matériau de finition	soudé
alignement de niveaux	droit	norme européenne	non
hauteur	995 mm	rabattable	non
longueur	605 mm	disposition des roues	rectangulaire
largeur	405 mm	surface	finition peinture époxy
tablette réglable au pas	25 mm	couleur	gris anthracite // RAL7016
type de niveau	panneau en acier	norme	EN 1757-3 (frein)
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	garantie	10 années
équipement roue	roulettes pivotantes avec freins	Poids	15 kg