

PROCITY miroir routier

diamètre 1200 mm, miroir en acier inoxydable, résistant aux UV et aux intempéries, cadre en mousse en PVC coloris rouge/blanc, réfléchissant

Numéro d'article: 227748



PROCITY Miroir routier

miroir routier




- convient pour le extérieur
- diamètre 1200 mm
- miroir en acier inoxydable, résistant aux UV et aux intempéries
- cadre en mousse en PVC coloris rouge/blanc, réfléchissant
- pour fixation murale ou sur montants
- équipé de avec support
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| sécurisation de la circulation | équipement de sécurité | couleur de cadre | rouge/blanc |
| équipement de sécurité | miroir | diamètre | 1200 mm |
| type de miroir | miroir routier | équipement miroir | support |
| lieu d'utilisation | extérieur | exécution miroir | résistant aux UV et aux intempéries |

| | | | |
|--------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| matériau de miroir | acier inoxydable | type de fixation | montage mural/sur montant |
| matériau de cadre | mousse en PVC | garantie | 10 années |
| type de surface | réfléchissant | Poids | 40 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 224520 |  | support de fixation pour miroir routier, longueur 1300 mm, en acier, galvanisé à chaud |
| 224521 |  | barre de tube pour miroir routier, hauteur x diamètre 4000 x 76 mm, en acier, galvanisé à chaud |
| 224522 |  | barre de tube pour miroir routier, hauteur x diamètre 4000 x 76 mm, en acier galvanisé à chaud avec laquage coloris RAL6005 vert mousse |