

Krause

kit d'escabeaux

STABILO® Professional

kit comprenant : partie inférieure, 2x partie centrale, partie supérieure, accès à un côté, 20 marches profilées, longueur de lisse 6,45 m, en aluminium

Numéro d'article: 244197



kit d'escabeaux

- kit comprenant : partie inférieure, 2x partie centrale, partie supérieure
- accès à un côté
- 20 marches profilées
- Hauteur 4,95 m
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 6,95 m
- longueur de lisse 6,45 m
- profondeur de marche 80 mm
- connexion marches/lisse sertissage hautement résistant
- équipé de profilé d'appui comme protection de paroi
- application sûre grâce à boulons de sécurité






- sabots bicomposants en extrémité de lisse
- en aluminium
- Force max. 150 kg
- poids 22,2 kg
- assurance qualité certification TÜV
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	kit d'escabeaux	connexion d'échelons/de longeron	serti
kit comprenant	partie inférieure, 2x partie centrale, partie supérieure	équipement de sécurité échelle	boulons de sécurité
matériau	aluminium	exécution échelle	à quatre parties
Longueur de lisse	6,45 m	équipement échelle	profilé d'appui comme protection de paroi
hauteur	4,95 m	Pour escalier	non
hauteur de travail	6,95 m	force	150 kg
nombre de marches	20	soubassement	sabots bicomposants
type de marche/d'échelon	marches profilées	certification	certification TÜV
profondeur des marches	80 mm	norme TRBS (règles techniques re	TRBS 2121-2
hauteur	6050 mm	garantie	10 années
utilisation	à un côté	Poids	22,2 kg
rabattable	non		

Cela s'adapte aussi ...

203393		marchepied pliant roulant, en aluminium, coloris aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,44 x 20 m, 2 x 2 marches à profil antidérapant (estrade incl.), soubassement avec 4 roulettes à ressort
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
528213		marchepied sur roulettes, en plastique, coloris bleu, repose-pied diamètre 290 mm, soubassement avec 3 roulettes à ressort