

Format Tresorbau coffre-fort

hauteur x largeur x profondeur 250 x 350 x 250 mm, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 528164

Format Tresorbau Coffre de sécurité installation mobilier

Format Tresorbau coffre-fort

- pas protégé contre les incendies
- hauteur x largeur x profondeur 250 x 350 x 250 mm
- porte à battants
- verrouillable avec serrure électrique
- verrouillage 1 côté
- 2 boulons de fermeture Ø 20 mm
- avec serrure de secours mécanique et documentation des 10 dernières manœuvres de fermeture
- corps 2 mm d'épaisseur
- porte 6 mm d'épaisseur
- structure en acier
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- préparé pour ancrage de tablette / de panneau arrière
- poids 11 kg

Détails techniques

type de meuble	armoire	épaisseur de cloison	2 mm
type d'armoire	coffre-fort	type de porte	porte à battants
hauteur	250 mm	épaisseur de porte	6 mm
largeur	350 mm	matériau	acier
profondeur	250 mm	couleur du corps	gris clair // RAL7035
volume	14 l	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
niveau de sécurité	aucune	surface de corps	finition peinture époxy
ancrage	ancrage de tablette / de panneau arrière	surface de face avant	finition peinture époxy
verrouillage	1 côté	verrouillable	oui
coupe-feu	pas protégé contre les incendies	système de fermeture	serrure électrique
assurable	non	casier	non
hauteur intérieure	220 mm	nombre de boulons de fermeture	2 pièce
largeur intérieure	345 mm	Ø de boulon de fermeture	20 mm
profondeur intérieure	180 mm	Poids	11 kg