

## stumpf

### armoire d'atelier

#### Serie 3000

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 500 x 500 mm, niveaux avec tablette en acier, 6 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 530153



## stumpf Armoire d'outillage Serie 3000

### avec tiroirs

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 500 x 500 mm
- structure en tôle d'acier
- porte à battants
- angle d'ouverture de la porte 105 °
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 35 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 6 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 6x90 mm
- force par tiroir 35 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- tablettes coulissantes à roulement à billes, extension 100 %
- avec blocage d'extension
- équipement : 6 tiroirs

- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	armoire	tablette réglable au pas	25 mm
type d'armoire	armoire d'atelier	tiroir réglable en hauteur	25 mm
type de porte	porte à battants	surface de tablette	galvanisé
hauteur	1000 mm	verrouillable	oui
largeur	500 mm	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
profondeur	500 mm	cloison de séparation médiane	non
équipement armoire	tiroirs	glissière	à roulement à billes
type tablette/niveau	tablette en acier	glissière tiroir	à roulement à billes
charge tablette	35 kg	glissière tablette	à roulement à billes
nombre de tiroirs	6 pièce	extension	70 %
nombre x hauteur tiroirs	6x90 mm	extension tiroir	100 %
capacité de charge de tiroir	35 kg	extension tablette	100 %
couleur du corps	gris clair // RAL7035	blocage d'extension	oui
couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010	angle d'ouverture de porte	105 °
surface de corps	finition peinture époxy	poignée	poignée tournante
surface de face avant	finition peinture époxy	roulant	non
système de fermeture	serrure à cylindre	garantie	5 années
soubassement	socle	Équipement détaillé	tiroirs
matériau	tôle d'acier	Poids	41,6 kg

## Accessoires

946432		Tablette couliss. pour armoire d'atelier, avec bord du bac de rétention, largeur x profondeur 500 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 35 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
946454		tapis strié en caoutchouc, largeur x profondeur 500 x 500 mm, en noir
946476		Pupitre superposable, verrouillable, hauteur x largeur x profondeur 70 / 220 x 500 x 500 mm
946487		plateau roulant, Pour 500 mm larges desserte, structure en acier
946498		tiroir pour armoire d'atelier, hauteur 90 mm

974529		kit de compartimentage, avec 11 compartiments, en plastique, coloris noir
--------	---	---

### Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge