

## LISTA établi

hauteur x largeur x profondeur 850 x 2000 x 800 mm, plateau de table en hêtre, force 360 kg, exécution du châssis 2 pieds / 1 conteneur, équipement : 4 tiroirs, verrouillable avec Code Lock, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures



Numéro d'article: 530813

**LISTA**



## LISTA Établi

établi

- hauteur x largeur x profondeur 850 x 2000 x 800 mm
- plateau de table en hêtre
- épaisseur de panneau 50 mm
- force 360 kg
- exécution du châssis 2 pieds / 1 conteneur
- équipement : 4 tiroirs
- hauteur des tiroirs 2x100 mm/1x200 mm/1x300 mm
- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 459 x 612 mm
- force par tiroir 75 kg
- extension de tiroir 100 %
- avec blocage d'extension












- avec poignée barre
- verrouillable avec Code Lock
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- garantie de 10 ans sur le piètement et les soubassements











## Détails techniques

type de meuble	table	largeur utile du tiroir	459 mm
type de table	établi	profondeur utile du tiroir	612 mm
Exécution du bâti	2 pieds / 1 conteneur	capacité de charge de tiroir	75 kg
forme de châssis	piètement 4 pieds	extension tiroir	100 %
hauteur	850 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
largeur	2000 mm	poignée	poignée barre
profondeur	800 mm	matériau de plaque	hêtre
épaisseur de panneau	50 mm	matériau de châssis	acier
charge	360 kg	surface de châssis	finition peinture époxy
hauteur réglable	non	surface de face avant	finition peinture époxy
conducteur d'électricité	non	système de fermeture	Code Lock
équipement établi	4 tiroirs	roulant	non
nombre de tiroirs	4 pièce	garantie spéciale	10 ans // piètement et soubassements
nombre x hauteur tiroirs	2x100 mm/1x200 mm/1x300 mm	Poids	144 kg

## Accessoires

508528		kit de séparateurs pour tiroirs, 2 x paroi à fente + 3 x séparateur en tôle, convient pour dimensions utiles de tiroir 27 x 36 E = 459 x 612 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur x largeur x profondeur 100 x 459 x 612 mm
508530		kit de séparateurs pour tiroirs, 2 x paroi à fente + 3 x séparateur en tôle, convient pour dimensions utiles de tiroir 27 x 36 E = 459 x 612 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur x largeur x profondeur 200 x 459 x 612 mm
508533		kit de séparateurs pour tiroirs, 3 x paroi à fente + 8 x séparateur en tôle, convient pour dimensions utiles de tiroir 27 x 36 E = 459 x 612 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur x largeur x profondeur 100 x 459 x 612 mm
508538		kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 12 x l x P 150x75 mm, 6 x l x P 150x150 mm, convient pour dimensions utiles de tiroir 27 x 36 E = 459 x 612 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur x largeur x profondeur 100 x 459 x 612 mm
508539		kit de godets, 12 godets (4 pièces) + 50 séparateurs de godets, convient pour dimensions utiles de tiroir 27 x 36 E = 459 x 612 mm, hauteur frontale 50 mm, hauteur x largeur x profondeur 50 x 459 x 612 mm, en rouge
508589		kit de séparateurs pour tiroirs, 4 x paroi à fente + 25 x séparateur en tôle, convient pour dimensions utiles de tiroir 27 x 36 E = 459 x 612 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur x largeur x profondeur 100 x 459 x 612 mm
508666		kit de séparateurs pour tiroirs pour établi, 2 cloisons, convient pour hauteur frontale 100 mm
508668		kit de séparateurs pour tiroirs pour établi, 2 cloisons, convient pour hauteur frontale 200 mm
508675		kit de séparateurs pour tiroirs pour établi, 30 godets + 12 séparateurs de godets, convient pour hauteur frontale 50 mm

Cela s'adapte aussi ...

195704		étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
218989		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
656975		container universel, capacité 121 l, hauteur x diamètre 705 x 557 mm, corps en polyéthylène gris
969584		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 836 x 2000 x 750 mm, panneau en bois avec revêtement Resopal finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair