

G80-3000



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Auch nach Jahren noch präzise und zuverlässig!

Die zeitlose Tastatur für hohe Schreibleistungen und höchste Ansprüche. Langlebig, schaltsicher und zuverlässig. Millionenfach bewährt. Die G80-3000 Standard PC-Tastatur basiert auf zuverlässiger MX-Technologie mit Gold Crosspoint Kontakten.

Entscheidende Vorteile

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
- Codeset 3 Unterstützung (nur PS/2 Anschluss) z.B. für Unix Rechner
- Perfektes Tastgefühl
- Qualitativ hochwertige Tastatur für hohe Schreibleistung und höchste Ansprüche
- Sehr hohe Lebensdauer der Einzeltasten
- Drei verschiedene Betätigungsarten: Linear, Soft- oder Klick-Druckpunkt
- PC und Mac kompatibel durch USB Anschluss
- inkl. Adapter für PS/2 Schnittstelle

Technische Daten:

Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gewicht (Produkt):

ca. 1200 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 1400 g

Kabellänge:

ca. 1,75 m

Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C

Stromaufnahme:

typ. 15 mA

Anschluss:

- USB (PS/2 über Adapter)

Produktzulassungen:

- cURus 
- VDE GS 
- c-tick 
- GOST-R 
- CE 
- FCC 

Systemvoraussetzungen:

- USB oder PS/2 Anschluss

Lieferumfang:

- G80-3000
- gedruckte Kurzanleitung
- Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker)

Abmessungen Produkt:

ca. 470 x 195 x 44 mm

Abmessungen Verpackung:

ca. 500 x 255 x 50 mm

Zuverlässigkeit:

- MTBF > 80.000 Stunden
- MCBF > 10 Mrd. Betätigungen

Tastatur:

- Tastentechnologie: MX
- Lebensdauer Standardtaste: > 50 Millionen Betätigungen
- Betätigungs-Charakteristik: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
- Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Normal
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 45
- Anzahl Umkartons pro Palette: 2

Garantiedauer:

2 Jahre

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Betätigungs-Charakteristik	Anzahl Tasten
1	G80-3000	G80-3000LPCCH-0	4025112058523	Schweiz	hellgrau	hellgrau	Linear	105
2	G80-3000	G80-3000LPCDE-0	4025112058530	Deutschland	hellgrau	hellgrau	Linear	105
3	G80-3000	G80-3000LPCDE-2	4025112058547	Deutschland	schwarz	schwarz	Linear	105
4	G80-3000	G80-3000LPCDK-0	4025112058554	Dänemark	hellgrau	hellgrau	Linear	105
5	G80-3000	G80-3000LPCES-0	4025112058561	Spanien	hellgrau	hellgrau	Linear	105
6	G80-3000	G80-3000LPCES-2	4025112058578	Spanien	schwarz	schwarz	Linear	105
7	G80-3000	G80-3000LPCEU-0	4025112058585	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	Linear	104
8	G80-3000	G80-3000LPCFR-0	4025112058592	Frankreich	hellgrau	hellgrau	Linear	105
9	G80-3000	G80-3000LPCGB-0	4025112058608	UK	hellgrau	hellgrau	Linear	105
10	G80-3000	G80-3000LQCCH-0	4025112058622	Schweiz	hellgrau	hellgrau	Soft-Druckpunkt	105
11	G80-3000	G80-3000LQCDE-0	4025112058639	Deutschland	hellgrau	hellgrau	Soft-Druckpunkt	105
12	G80-3000	G80-3000LQCEU-0	4025112058646	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	Soft-Druckpunkt	104
13	G80-3000	G80-3000LSCDE-0	4025112058660	Deutschland	hellgrau	hellgrau	Klick-Druckpunkt	105
14	G80-3000	G80-3000LSCEU-0	4025112058677	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	Klick-Druckpunkt	104
15	G80-3000	G80-3000LSCGB-0	4025112058684	UK	hellgrau	hellgrau	Klick-Druckpunkt	105