


# M 1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Satz




TLG  
167

568 x 398



Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit
1	911.1308	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 8 mm	1	29	911.1379	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB60	1	55	917.1230	1/2" Sechskant-Stecknuss, 30 mm	1
2	911.1309	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 9 mm	1	30	911.1380	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB70	1	56	917.1232	1/2" Sechskant-Stecknuss, 32 mm	1
3	911.1310	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 10 mm	1	31	911.4515	Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M9, Länge 55 mm	1	57	917.2401	1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E4	1
4	911.1312	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 12 mm	1	32	911.4516	Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M10, Länge 55 mm	1	58	917.2402	1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E5	1
5	911.1314	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 14 mm	1	33	911.4551	Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M10.1, Länge 55 mm	1	59	917.2403	1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E6	1
6	911.1317	1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 17 mm	1	34	911.4517	Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M12, Länge 55 mm	1	60	917.2404	1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E7	1
7	911.1365	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T40	1	35	911.4518	Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M13, Länge 55 mm	1	61	917.2405	1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E8	1
8	911.1366	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T45	1	36	911.4519	Bit-Stecknuss für RIBE®-Schrauben, M14, Länge 55 mm	1	62	917.2406	1/4" Torx-E-Stecknuss, lang, E10	1
9	911.1367	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T50	1	37	917.1210	1/2" Sechskant-Stecknuss, 10 mm	1	63	917.1525	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 4 mm	1
10	911.1368	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T55	1	38	917.1211	1/2" Sechskant-Stecknuss, 11 mm	1	64	917.1526	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 4,5 mm	1
11	911.1369	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T60	1	39	917.1212	1/2" Sechskant-Stecknuss, 12 mm	1	65	917.1527	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 5 mm	1
12	911.1370	1/2" Bit-Stecknuss Torx, T70	1	40	917.1213	1/2" Sechskant-Stecknuss, 13 mm	1	66	917.1528	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 5,5 mm	1
13	911.1313	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M9, 55 mm	1	41	917.1214	1/2" Sechskant-Stecknuss, 14 mm	1	67	917.1426	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 6 mm	1
14	911.1343	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M10, 55 mm	1	42	917.1215	1/2" Sechskant-Stecknuss, 15 mm	1	68	917.1427	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 7 mm	1
15	911.1344	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M12, 55 mm	1	43	917.1216	1/2" Sechskant-Stecknuss, 16 mm	1	69	917.1428	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 8 mm	1
16	911.1345	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M14, 55 mm	1	44	917.1217	1/2" Sechskant-Stecknuss, 17 mm	1	70	917.1429	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 9 mm	1
17	911.1346	1/2" Bit-Stecknuss XZN, M16, 55 mm	1	45	917.1218	1/2" Sechskant-Stecknuss, 18 mm	1	71	917.1430	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 10 mm	1
18	911.1348	1/2" Bit-Stecknuss XZN mit Stirnlochbohrung, M16, 55 mm	1	46	917.1219	1/2" Sechskant-Stecknuss, 19 mm	1	72	917.1431	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 11 mm	1
19	911.4336	1/2" Torx-E-Stecknuss, E14	1	47	917.1220	1/2" Sechskant-Stecknuss, 20 mm	1	73	917.1432	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 12 mm	1
20	911.4322	1/2" Torx-E-Stecknuss, E16	1	48	917.1221	1/2" Sechskant-Stecknuss, 21 mm	1	74	917.1433	1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 13 mm	1
21	911.4323	1/2" Torx-E-Stecknuss, E18	1	49	917.1222	1/2" Sechskant-Stecknuss, 22 mm	1	75	911.1436	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 3 mm	1
22	911.4324	1/2" Torx-E-Stecknuss, E20	1	50	917.1223	1/2" Sechskant-Stecknuss, 23 mm	1	76	911.1437	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 4 mm	1
23	911.4325	1/2" Torx-E-Stecknuss, E22	1	51	917.1224	1/2" Sechskant-Stecknuss, 24 mm	1	77	911.1438	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5 mm	1
24	911.4326	1/2" Torx-E-Stecknuss, E24	1	52	917.1343	1/2" Sechskant-Stecknuss, 26 mm	1	78	911.14385	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5,5 mm	1
25	911.1375	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB40	1	53	917.1227	1/2" Sechskant-Stecknuss, 27 mm	1	79	911.1439	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 6 mm	1
26	911.1376	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB45	1	54	917.1344	1/2" Sechskant-Stecknuss, 28 mm	1	80	911.1440	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 7 mm	1
27	911.1377	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB50	1					81	911.1441	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 8 mm	1
28	911.1378	1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB55	1					82	917.1454	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 9 mm	1
								83	917.1452	1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 10 mm	1
								84	917.1584	1/4" RIBE Stecknuss M4S	1
								85	917.1585	1/4" RIBE Stecknuss M5S	1
								86	917.1586	1/4" RIBE Stecknuss M6S	1



Pos.	Code	Bezeichnung	Teiligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teiligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teiligkeit
87	917.1587	1/4" RIBE Stecknuss M7S	1	113	911.1468	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB40	1	139	917.1404	1/4" Sechskant-Stecknuss, 4 mm	1
88	917.1588	1/4" RIBE Stecknuss M8S	1	114	917.1541	1/4" Bit-Stecknuss XZN, M4	1	140	917.14045	1/4" Sechskant-Stecknuss, 4,5 mm	1
89	917.1590	1/4" RIBE Stecknuss M10S	1	115	917.1542	1/4" Bit-Stecknuss XZN, M5	1	141	917.1405	1/4" Sechskant-Stecknuss, 5 mm	1
90	911.1448	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T8	1	116	917.1543	1/4" Bit-Stecknuss XZN, M6	1	142	917.14055	1/4" Sechskant-Stecknuss, 5,5 mm	1
91	911.1478	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T9	1	117	917.1545	1/4" Bit-Stecknuss XZN, M8	1	143	917.1406	1/4" Sechskant-Stecknuss, 6 mm	1
92	911.1442	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T10	1	118	917.1546	1/4" Bit-Stecknuss XZN, M10	1	144	917.1407	1/4" Sechskant-Stecknuss, 7 mm	1
93	911.1443	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T15	1	119	917.1578	1/4" Torx Plus Bit-Stecknuss 8IPR	1	145	917.1408	1/4" Sechskant-Stecknuss, 8 mm	1
94	911.1444	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T20	1	120	911.1701	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS10	1	146	917.1409	1/4" Sechskant-Stecknuss, 9 mm	1
95	911.1445	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T25	1	121	911.1702	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS15	1	147	917.1410	1/4" Sechskant-Stecknuss, 10 mm	1
96	911.1449	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T27	1	122	911.1703	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS20	1	148	917.1411	1/4" Sechskant-Stecknuss, 11 mm	1
97	911.1446	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T30	1	123	911.1704	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS25	1	149	917.1412	1/4" Sechskant-Stecknuss, 12 mm	1
98	911.1447	1/4" Bit-Stecknuss Torx, T40	1	124	911.1705	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS27	1	150	917.1413	1/4" Sechskant-Stecknuss, 13 mm	1
99	911.1482	1/4" Bit-Stecknuss, PH0	1	125	911.1706	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS30	1	151	911.1543	1/4" Kipp-Verlängerung mit Antriebsechskant, 250 mm	1
100	911.1415	1/4" Bit-Stecknuss, PH1	1	126	911.1707	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS40	1	152	911.1450	1/4" Kardangelenke	1
101	911.1416	1/4" Bit-Stecknuss, PH2	1	127	911.1708	1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS45	1	153	911.1423	1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 50 mm	1
102	911.1483	1/4" Bit-Stecknuss, PZ0	1	128	911.1419	1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5 mm	1	154	911.1451	1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 150 mm	1
103	911.1401	1/4" Bit-Stecknuss, PZ1	1	129	917.1421	1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 6,5 mm	1	155	911.1202	1/2" Verlängerung, 125 mm	1
104	911.1402	1/4" Bit-Stecknuss, PZ2	1	130	911.0101	1/4" Stecknuss mit Magnet	1	156	911.1424	1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 100 mm	1
105	911.1461	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB8	1	131	911.1494	1/4" Vergrößerungsadapter, 1/4" F x 3/8" M	1	157	911.1203	1/2" Verlängerung, 250 mm	1
106	911.1485	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB9	1	132	911.3897	3/8" Reduzieradapter, 3/8" F x 1/4" M	1	158	911.1250	1/2" Kardangelenke	1
107	911.1462	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB10	1	133	911.4313	1/4" Torx-E-Stecknuss, E4	1	159	911.1207	3/8" Gleitstück/Vergrößerungsadapter, 3/8" F x 1/2" M	1
108	911.1463	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB15	1	134	911.4314	1/4" Torx-E-Stecknuss, E5	1	160	917.1455	1/2" Gelenk-Steckgriff	1
109	911.1464	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB20	1	135	911.4315	1/4" Torx-E-Stecknuss, E6	1	161	920.1290	1/2" SlimPOWER Umschaltknarre, 72 Zahn	1
110	911.1465	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB25	1	136	911.4316	1/4" Torx-E-Stecknuss, E7	1	162	515.0992	SlimPOWER 1/2" Impact-Stecknuss, 17 mm	1
111	911.1466	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB27	1	137	911.4317	1/4" Torx-E-Stecknuss, E8	1	163	515.0993	SlimPOWER 1/2" Impact-Stecknuss, 19 mm	1
112	911.1467	1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB30	1	138	911.4332	1/4" Torx-E-Stecknuss, E10	1	164	515.0994	SlimPOWER 1/2" Impact-Stecknuss, 21 mm	1
								165	911.1434	1/4" Vierkant-Schraubendreher, 150 mm	1
								166	914.1410	1/4" Mini-Hand-Umschaltknarre, 72 Zahn	1
								167	920.1490	1/4" SlimPOWER Umschaltknarre, 72 Zahn	1