

# Feuille de données du produit



Article N°: 6090 Benne auto-basculante sans robinet de vidange

Equipements de manutention



Construction robuste en tôle d'acier de 3 mm mécano-soudée et étanche. Revêtement époxy bleu RAL 5007. De série avec passage de fourches. Versement sans risque de basculement, verrouillage anti-ouverture et chaîne de sécurité. Système d'ouverture par câble ramené au siège du conducteur. Livrée avec câble. Roues en option.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	2000
<b>Contenu (litres)</b>	900
<b>Dim. Benne (mm)</b>	1237 x 1596 x 703
<b>Hauteur au bec verseur sans roues (mm)</b>	744
<b>Hauteur au bec verseur avec roues (mm)</b>	989
<b>Longueur totale (mm)</b>	1294
<b>Largeur totale (mm)</b>	1660
<b>Hauteur totale (mm)</b>	833
<b>Configuration</b>	ohne Ablasshahn
<b>Poids (kg)</b>	184
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	73090090
<b>GTIN</b>	4017976060903