

**Artikelnummer:** 129427

**Kurzbeschreibung:** Alu-Klappwagen, 720 x 450 mm

**Langbeschreibung:** Alu-Klappwagen, Tragkraft 200 kg: Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rollenlagerung. Mit fetra-Zentralbremssystem TOTALSTOP\* gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Alurohrwagen mit Aluplattform Tragkraft: 200 kg  
Ladefläche 720 x 450 mm  
Außenmaße: L 815 x B 470 x H 930 mm  
Ladeflächenhöhe: 205 mm  
Rad-ø 125 x B 38 mm  
Ladefläche 900 x 600 mm  
Außenmaße: L 995 x B 620 x H 965 mm  
Ladeflächenhöhe: 230 mm  
Rad-ø 160 x B 40 mm\*

Ladeflächenhöhe: 230 mm Rad-ø 160 x B 40 mm\*

**TOTALSTOP** - das fetra-Zentralbremssystem  
Innovativ, komfortabel, ergonomisch und sicher: Das von fetra entwickelte Bremssystem lässt sich mit nur einem Fußtritt leicht feststellen oder lösen. Neben der Drehung der Räder wird zusätzlich die Schwenkbewegung beider Lenkrollen sicher arretiert. Gefahrensituationen durch seitliches Ausschwenken des gebremsten Wagens werden somit vermieden. Durch die zentrale Anordnung ist das Bremspedal jederzeit im Blickfeld des Bedieners und kann in jeder Rollenstellung betätigt werden. Der Radfeststeller aus Gummi wirkt auf allen Reifenmaterialien und ist sehr einfach nachstellbar  
innovativ: Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert  
komfortabel: Das Bremspedal bleibt immer im Blickfeld des Bedieners. Bremsen in jeder Rollenstellung möglich  
ergonomisch: Leicht zu lösende Bremse durch große Bodenfreiheit des Pedals  
sicher: Radfeststeller aus Gummi. Höchste Bremsleistung auf allen Reifenmaterialien, einfach nachzustellen



**EAN/GTIN:** 4017976411330