

Productinformatie

49 11 A2

Precisie-borgveertang

Voor buitenringen op assen

DIN 5254 A




- Zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen)
- Met ingezette punten voor veilig werken
- Grote contactvlakken bij de punten: geen verdraaiing van de ringen, eenvoudige montage
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- Openingsveer ligt in het scharnier, voor verlies gewaarborgd
- Grepen bekleed met anti-slip kunststof
- Rechte punten
- Ingezette punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal
- Behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

MM Ø



| Algemeen | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Artikel-nr. | 49 11 A2 |
| EAN | 4003773048732 |
| Tang | grijs geatramenteerd |
| Benen | met anti-slip kunststof bekleed |
| gewicht | 170 g |
| Afmetingen | 180 x 40 x 13 mm |
| Norm | DIN 5254 A |
| REACH conformiteit | bevat geen SVHC |
| RoHS conformiteit | niet van toepassing |
| Technische specificaties | |
| Capaciteit voor asgatdiameter | Ø 19 – 60 mm |
| Punten (diameter) | 1,8 mm |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



KNIPEX precisie borgveertang: makkelijke en snelle montage van de ring zonder verwringing



Inwendige openingsveer: de veer ligt beschermd in het scharnier en hindert niet bij het gebruik. De veer kan men niet bevullen of verliezen.