

Rollcart trapsteekwagen

Uitgerust met 3 sterren-set, draagvermogen 150 kg, steekplaat breedte x diepte 300 x 225 mm, steekplaat en bovengedeelte in-/uitklapbaar, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met luchtbanden

Artikelnummer: 158315



Rollcart 3 ster trappensteekwagen

Draagvermogen 150 kg

trapsteekwagen

- Uitgerust met 3 sterren-set
- hoogte x breedte x diepte 1200 x 500 x 575 mm
- draagvermogen 150 kg
- steekplaat breedte x diepte 300 x 225 mm
- steekplaat en bovengedeelte in-/uitklapbaar
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met bescherming tegen letsels door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met luchtbanden
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met groefkogellager
- set sterwielen met massief rubberbanden

Technische details

transporttoestel transportwagen

wiel-Ø 260 mm

type kar	trapsteekwagen	wiellager	groefkogellager
draagvermogen	150 kg	banden sterwielen	massief rubber
breedte schep	300 mm	wiel-Ø sterwielen	160 mm
diepte schep	225 mm	wiellager sterwielen	wiellager
set sterwielen	3 sterren	veiligheidsgreep	ja
materiaal	staal	hoogte	1200 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	500 mm
in-/uitklapbaar	ja	diepte	575 mm
klapfunctie	steekplaat // bovengedeelte	oppervlak	m. poedercoating
trapslede	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
banden	lucht	gewicht	20,5 kg

Gerelateerde Producten

158296



pechveilige banden, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 250 kg, naaf met wiellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar