

## Lacont aftapstelling

voor 3x60 l/2x200 l vat, aftapstelling  
hoogte x breedte x diepte 1840 x  
1400 x 1280 mm, 2 niveaus met  
vatensteun, aftapstelling van staal  
met corrosiebeschermende  
zinklaag, met staande bak,  
opvangbak van staal met  
corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 200574



## Lacont stapelframe met vaste opvangbak en rooster

aftapstelling

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 3x60 l/2x200 l vat
- aftapstelling hoogte x breedte x diepte 1840 x 1400 x 1280 mm
- 2 niveaus met vatensteun
- aftapstelling van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- met staande bak
- opvangbak van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- opvangvolume 220 l
- met rooster





opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	oppervlak opvangbak	verzinkt
stellingtype	aftapstelling	opvangbak uitrusting	rooster
type opvangbak	staande bak	legborden / schappen aantal	2 stuks
opslagplaats	onderdak	legbord-/niveautype	vatensteun
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	materiaal standaard	staal
capaciteit	3x60 l/2x200 l vat	oppervlak standaard	verzinkt
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	vatensteun	ja
hoogte	1840 mm	onderrijdbaar	ja
breedte	1400 mm	kleur uitvoering	verzinkt
diepte	1280 mm	module	Complete aanbieding
opvangvolume	220 l	gewicht	205 kg
materiaal opvangbak	staal		

## Gerelateerde Producten

200584		kannendragers voor aftapstelling
200627		Vatkraan, schroefdraad 3/4", kraan van zink, hendel van staal, zelfsluitend en afsluitbaar

## Dit past ook bij ...

147751		platte PE-bodemopvangbak, voor 4 x 200 liter vat, opvangvolume 300 l, hoogte x breedte x diepte 150 x 1660 x 1260 mm, met PE-pallet
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm