

ZARGES

échelles de sécurité

R13step B

accès double face, 2 x 4 marches avec revêtement R13 (estrade incl.), longueur de lisse 1,15 m, En aluminium, lisses anodisé

Numéro d'article: 219737



ZARGES Escabeau de sécurité R13step B

Spécialement pour zones d'utilisation huileuses ou humides

échelles de sécurité

- accès double face
- 2 x 4 marches avec revêtement R13 (estrade incl.)
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 1,15 m
- connexion marches/lisse serti
- pieds d'échelle amovibles en extrémité de lisse
- En aluminium, lisses anodisé
- posé hauteur x largeur 1060 x 470 mm
- poids 7,2 kg
- assurance qualité selon DIN EN 131 professional
- 10 années de garantie



Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	échelles de sécurité	connexion d'échelons/de longeron	serti
matériau	aluminium	étrier de sécurité	non
utilisation	double face	protection contre l'écartement	oui
Longueur de lisse	1,15 m	bac	non
hauteur de travail	2,55 m	surface de longerons	anodisé
nombre de marches	2 x 4	Pour escalier	non
type de marche/d'échelon	marches avec revêtement R13	soubassement	pieds d'échelle amovibles
profondeur des marches	80 mm	norme	DIN EN 131 professional
hauteur	1060 mm	garantie	10 années
largeur	470 mm	Poids	7,2 kg
rabattable	oui		

Cela s'adapte aussi ...

215697		corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, longueur 100 m, en rouge/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221336		chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
523835		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir