

bac sur roulettes

rolltainer® QP

force 500 kg, hauteur x longueur x largeur 1530 x 815 x 724 mm, hauteur utile 1350 mm, rehausses : 2 parois (grillagées), structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris comme RAL3000 rouge feu, plateforme en polyéthylène haute pression en comme RAL3000 rouge feu, avec bandage polypropylène



Numéro d'article: 219980

Roll-conteneur rolltainer® QP

en plastique

bac sur roulettes

- force 500 kg
- hauteur x longueur x largeur 1530 x 815 x 724 mm
- hauteur utile 1350 mm
- rehausses : 2 parois (grillagées)
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris comme RAL3000 rouge feu
- plateforme en polyéthylène haute pression en comme RAL3000 rouge feu
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Ø de roue 108 mm
- avec bandage polypropylène

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur de la plateforme	comme RAL3000 rouge feu
type de chariot	bac sur roulettes	matériau de châssis	acier
rehausses	2 parois (grillagées)	surface de châssis	finition peinture époxy

charge	500 kg	couleur du châssis	comme RAL3000 rouge feu
hauteur	1530 mm	emboîtable	non
longueur	815 mm	Diamètre de roue	108 mm
largeur	724 mm	pneumatique	polypropylène
hauteur utile	1350 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2 fixes
Structure de la plateforme	ajourés	Poids	22,1 kg
matériau de plateforme	polyéthylène haute pression		