

rolcontainer **rolltainer®**

draagvermogen 500 kg, hoogte x
lengte x breedte 1790 x 815 x 724
mm, nuttige hoogte 1600 mm,
opbouwelementen: 3 wanden
(draadgaas), 3 legborden,
draadgaasbodem, recht,
constructie van staal galvanisch
blauw verzinkt, platform van
hogedruk polyethyleen in lijkt op
RAL5010 gentiaanblauw, met
polypropyleen-banden



Artikelnummer: 220096

Rolcontainer rolltainer®

met kunststof laadvlak

rolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1790 x 815 x 724 mm
- nuttige hoogte 1600 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 3 legborden
- draadgaasbodem, recht
- constructie van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van hogedruk polyethyleen in lijkt op RAL5010 gentiaanblauw
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 108 mm
- met polypropyleen-banden
- 2 zwenkwielen met rem

Technische details

transporttoestel transportwagen

materiaal onderstel staal

type wagen	rolcontainer	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
constructies	3 wanden (draadgaas), 3 legborden	nestbaar	nee
draagvermogen	500 kg	wiel-ø	108 mm
hoogte	1790 mm	banden	polypropyleen
lengte	815 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
breedte	724 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
nuttige hoogte	1600 mm	legbord-/niveautype	draadgaasbodem
platform	doorbroken	materiaal vloer	draadgaas
materiaal platform	hogedruk polyethyleen	oppervlak legbord	galvanisch verzinkt
oppervlak platform	galvanisch verzinkt	etage-inrichting	recht
kleur platform	lijkt op RAL5010 gentiaanblauw	gewicht	49 kg

Gerelateerde Producten

220101



draadgaasbodem, draagvermogen 150 kg, het legbord wordt ingehangen, Met 25 mm hoog frame, van draadgaas, galvanisch verzinkt