

RAU

Elektrisch in hoogte verstelbare werkbank adlatus 150

hoogte x breedte x diepte 720 - 1120 x 1000 x 1000 mm, tafelblad van massief beukenhout met laklijfolie in beuken, draagvermogen 150 kg, hoogteverstelling via hefzuilen met lineaire aandrijving, T-voetonderstel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



RAU.



Artikelnummer: 222178

RAU Elektrisch in hoogte verstelbare werkbank adlatus 150

altijd uitbreidbaar

Elektrisch in hoogte verstelbare werkbank



- hoogte x breedte x diepte 720 - 1120 x 1000 x 1000 mm
- bladdikte 25 mm
- tafelblad van massief beukenhout met laklijfolie in beuken
- draagvermogen 150 kg
- hoogteverstelling via hefzuilen met lineaire aandrijving
- T-voetonderstel
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|------------|-------------|---------------------|------------------|
| meubeltype | tafel | kleur plaat | beuken |
| type tafel | werkbank | vorm onderstel | T-voetonderstel |
| hoogte | 720-1120 mm | materiaal onderstel | staal |
| breedte | 1000 mm | oppervlak onderstel | m. poedercoating |

| | | | |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| diepte | 1000 mm | kleur onderstel | lichtgrijs // RAL7035 |
| dikte plaat | 25 mm | verrijdbaar | nee |
| draagvermogen | 150 kg | levering | voorgemonteerd |
| in hoogte verstelbaar | ja | garantie | 5 jaar |
| hoogteverstelling door | hefzuilen met lineaire aandrijving | WEEE-registratienummer | DE88847982 |
| werkbank uitrusting | geen | WEEE-apparaatsoort | groot apparaat cat. 4 |
| materiaal plaat | massief beukenhout | merk volgens EAR-registers | RAU |
| oppervlak plaat | met laklijfolie | gewicht | 52,38 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 222204 |  | laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 175 x 425 x 600 mm, 1 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 222208 | | 2 zwenk- en 2 bokwielen, voor werkbank, banden TPE, bouwhoogte 135 mm |
| 222209 | | 4 zwenkwielen, voor werkbank, banden TPE, bouwhoogte 135 mm |
| 222212 |  | accu, voor werkbank, nominale spanning 24 V |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 221109 |  | Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit |
| 221140 |  | poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9 |
| 221242 |  | vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart |
| 221330 |  | beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm |