


## Kappes kast met sleufplaat met bakken

RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x  
1000 x 410 mm, 82 bakken van  
polyethyleen, afsluitbaar met  
cilinderslot, romp met slijtvaste  
kunststof coating in lichtgrijs

Artikelnummer: 222937

® RasterPlan



KAPPES



## Kappes Kast met sleufplaat RasterPlan® met Favorit zichtbakken

kast met sleufplaat met bakken

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 410 mm
- 82 bakken van polyethyleen
- uitrusting 36 x H x B x D 130 x 140 x 290 mm, 30 x H x B x D 130 x 140 x 230 mm, 16 x H x B x D 45 x 105 x 85 mm
- constructie van staal
- dubbele openslaande deur met sleufperforatie
- deuropeningshoek 200 °
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- romp met slijtvaste kunststof coating in lichtgrijs

|                      |   |                   |                                |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| meubeltype           | kast  | oppervlak romp    | kunststof coating              |
| type kast            | systeemkast   | oppervlak front   | kunststof coating              |
| type deur            | dubbele openslaande deur met sleufperforatie  | sluitsysteem      | cilinderslot                   |
| hoogte               | 1950 mm   | sluitfunctie      | sluitmechanisme met 3 grendels |
| breedte              | 1000 mm   | materiaal         | staal                          |
| diepte               | 410 mm  | afsluitbaar       | ja                             |
| kast uitrusting      | sleufplaat met bakken   | scheidingswand    | nee                            |
| aantal bakken x maat | 36 x H x B x D 130 x 140 x 290 mm, 30 x H x B x D 130 x 140 x 230 mm, 16 x H x B x D 45 x 105 x 85 mm | openingshoek deur | 200 °                          |
| materiaal kist       | polyethyleen  | kastuitvoering    | met deuren                     |
| kleur romp           | lichtgrijs  | gewicht           | 95,9 kg                        |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221109 |    | Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit             |
| 221121 |   | poetsdoek, 1500 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 450 m x 290 mm, papierkwaliteit cellulose, glad, in oudroze |
| 222681 |  | handreinigingsgel, vrij van parfum en siliconen, geur Citroen  |
| 531287 |  | inframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in rood, achterzijde zelfklevend  |