

PROCITY miroir routier

diamètre 1200 mm, miroir en acier inoxydable, résistant aux UV et aux intempéries, cadre en mousse en PVC coloris rouge/blanc, réfléchissant

Numéro d'article: 227748



PROCITY Miroir routier

miroir routier




- convient pour le extérieur
- diamètre 1200 mm
- miroir en acier inoxydable, résistant aux UV et aux intempéries
- cadre en mousse en PVC coloris rouge/blanc, réfléchissant
- pour fixation murale ou sur montants
- équipé de avec support
- 10 années de garantie

Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	couleur de cadre	rouge/blanc
équipement de sécurité	miroir	diamètre	1200 mm
type de miroir	miroir routier	équipement miroir	support
lieu d'utilisation	extérieur	Propriété du miroir	résistant aux UV et aux intempéries

matériau de miroir	acier inoxydable	type de fixation	montage mural/sur montant
matériau de cadre	mousse en PVC	garantie	10 années
type de surface	réfléchissant	Poids	40 kg

Cela s'adapte aussi ...

224520		support de fixation pour miroir routier, longueur 1300 mm, en acier, galvanisé à chaud
224521		barre de tube pour miroir routier, hauteur x diamètre 4000 x 76 mm, en acier, galvanisé à chaud
224522		barre de tube pour miroir routier, hauteur x diamètre 4000 x 76 mm, en acier galvanisé à chaud avec laquage coloris RAL6005 vert mousse