

bac de rétention classic-line

pour bidons, volume de rétention 20 l, hauteur x largeur x profondeur 200 x 392 x 392 mm, avec caillebotis en polyéthylène en noir, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 235643



bac de rétention

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- tablette de rétention avec homologation ÜHP
- pour bidons
- volume de rétention 20 l
- hauteur x largeur x profondeur 200 x 392 x 392 mm
- avec caillebotis en polyéthylène en noir
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- 5 années de garantie



Détails techniques





type de stockage de produits dan

bac de rétention

matériau acier

type de bac de rétention	bac de rétention	surface	finition peinture époxy
lieu de stockage	à l'abri	couleur	bleu
capacité	bidons	équipement bac de rétention	caillebotis
volume de rétention	20 l	matériau de caillebotis	polyéthylène
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	couleur de caillebotis	noir
construction (autorisation)	tablette de rétention avec homologation ÜHP	soubassement	pieds
hauteur	200 mm	possibilité de passage au-dessou	non
largeur	392 mm	garantie	5 années
profondeur	392 mm	Poids	10,16 kg

Cela s'adapte aussi ...

235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène