

Hymer rolsteiger 8773

reikhoogte 7,4 m, steigerhoogte 6,64 m, 3 platform(s), per platform 1 luik, standhoogte 5,4 m, platform breedte x diepte 2450 x 1300 mm, steiger van aluminium

Artikelnummer: 239948



HYMER



10
YEARS
WARRANTY

rolsteiger

- reikhoogte 7,4 m
- steigerhoogte 6,64 m
- 3 platform(s), per platform 1 luik
- standhoogte 5,4 m, platform breedte x diepte 2450 x 1300 mm
- 6 x 8 sporten
- met antislip platform en handmatige veiligheidshaak voor veilig monteren en demonteren
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade en 4 draagarmen voor stevige stand
- opbouw met hoogteverschuiving mogelijk
- met 4 zijsteunen
- met 4 in hoogte verstelbare zwenkwielen
- steiger van aluminium
- belastbaar tot 150 kg/m²
- opbouw snel door praktische kliksluitingen
- steigergroep 2

- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 1004
- 10 jaar garantie
- gewicht 288,4 kg

Technische details

stijgtechniek	steiger		150 kg/m ²
steigertype	rolsteiger	steiger uitrusting	antislip platform en, veiligheidshaak
materiaal steiger	aluminium	steiger functie	opbouw met hoogteverschuiving mogelijk
steigerhoogte	6,64 m	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade // 4 draagarmen
standhoogte	5,4 m	steigergroep	2
	7,4 m	opbouw	snel door praktische kliksluitingen
platforms aantal	3	in-/uitklapbaar	nee
breedte platform	2450 mm	verrijdbaar	ja
diepte platform	1300 mm	balustrade	ja
sporten aantal	6 x 8	norm	conform DIN EN 1004
doorgangen	per platform 1 luik	garantie	10 jaar
draagarm aantal	4 stuks	gewicht	288,4 kg
onderbouw	4 in hoogte verstelbare zwenkwielen		