

Krause

ladder-bovenladder

STABILO® Professional

5 treden met profiel, van aluminium

Artikelnummer: 244190



ladder-bovenladder

- 5 treden met profiel
- diepte trede 80 mm
- breedte 450 mm
- trede-boomverbinding hoogwaardig gefelsd
- uitgerust met aanlegprofiel als muurbescherming
- veilig in gebruik door borgbouten
- van aluminium
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 6,4 kg






- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	sport-/dwarsverbinding	gefelsd
laddertype	ladder-bovenladder	veiligheidsuitrusting ladder	borgbouten
materiaal	aluminium	ladder uitrusting	aanlegprofiel als muurbescherming
hoogte	2250 mm	ladder voor op de trap	nee
treden aantal	5	belastbaar tot	150 kg
breedte	450 mm	certificering	TÜV getest
type trede/sport	treden met profiel	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
diepte trede	80 mm	garantie	10 jaar
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	6,4 kg
verrijdbaar	nee		

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
528213		verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen