

steekwagen

draagvermogen 150 kg, steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, wielen met massief rubber-banden

Artikelnummer: 272312



steekwagen

- draagvermogen 150 kg
- steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- antislip handgrepen
- wielen met massief rubber-banden
- wiel Ø 260 mm
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	massief rubber
type kar	steekwagen	wiel-ø	260 mm
draagvermogen	150 kg	veiligheidsgreep	nee
schep functie	vastschroefbaar/vervangbaar	hoogte	1150 mm
materiaal	stalen buis	breedte	430 mm
oppervlak	m. poedercoating	diepte	800 mm
kleur	zwart	garantie	5 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	11 kg
klapfunctie	steekplaat		

Dit past ook bij ...

149734		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221283		werkhandschoenen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
227893		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 46, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm