

PAVOY ladekast Basis Plus

hoogte x breedte x diepte 800 x 500 x 600 mm, 8 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 500753



PAVOY Ladekast Basis Plus

met enkelvoudig uittrekelement en rolgeleiding

ladekast






- hoogte x breedte x diepte 800 x 500 x 600 mm
- 8 lade(n)
- laden hoogte 4x75 mm/4x100 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 50 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 85 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating

- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie




Technische details

meubeltype	kast	uittrekrail lade	kogelgelagerd
type kast	ladekast	uittrekbare lade	85 %
materiaal	plaatstaal	oppervlak romp	m. poedercoating
materiaal verwerking	gelast	oppervlak front	m. poedercoating
hoogte	800 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
breedte	500 mm	afsluitbaar	ja
diepte	600 mm	sluitsysteem	cilinderslot
kast uitrusting	lades	scheidingswand	nee
laden aantal	8 stuks	greep	greeplijst
laden aantal x hoogte	4x75 mm/4x100 mm	verrijdbaar	nee
fronthoogte 75 mm	4 stuks	certificering	GS // TÜV
fronthoogte 100 mm	4 stuks	garantie	10 jaar
draagvermogen lade	50 kg	gewicht	68 kg

Gerelateerde Producten

404273		scheidingsplaat, met 6 vakken, 1 lengteverdelers + 4 scheidingsplaten, hoogte x breedte 100 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404293		Geribbelde kastonderlegger van rubber, breedte 500 mm, dikte 3 mm, in zwart
404294		geribbelde rubberen mat, breedte x diepte 500 x 525 mm, dikte 3 mm, in zwart
404296		etiketlijst voor ladekast, breedte 500 mm, achterzijde magnetisch
500792		bak, met 30 vakken, 25 scheidingswanden, passend voor fronthoogte 75 mm, hoogte x breedte 75 x 500 mm, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw