


fietsophangstelsysteem

lengte 1900 mm, 6 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 65 mm brede wielen, plafondmontage, van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 500835



Fietsophangstelsysteem

voor montage aan het plafond

fietsophangstelsysteem

- lengte 1900 mm
- 6 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 65 mm brede wielen
- plafondmontage
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

| | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| buitenopstelling | fietsenrek | opstelling | plafond |
| type fietsenrek | fietsophangstelsysteem | bevestigingstype | plafondmontage |
| lengte | 1900 mm | materiaal | staal |
| breedte band | 65 mm | oppervlak standaard | verzinkt |
| instelplaatsen aantal | 6 | levering | gedemonteerd |
| gebruik | eenzijdig | gewicht | 6,3 kg |
| wielafstand | 350 mm | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat |
| 224764 |  | Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof |
| 306237 |  | Afvalbak van draadgaas, geschikt voor buiten, inhoud 63 l, hoogte x diameter 500 x 400 mm, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vloerconstructie doorbroken |
| 306339 |  | Afvalbak van draadgaas, geschikt voor buiten, inhoud 27 l, hoogte 430 mm, ter bevestiging aan paal of muur, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vloerconstructie gesloten |
| 509310 |  | attentiebord, geschikt voor buiten, hoogte x breedte x diepte 960 x 470 x 670 mm, passend voor DIN A2, frame van aluminium geëloxeerd in zilverkleurig |
| 525474 |  | parkbank, hoogte x breedte x diepte 740 x 2000 x 380 mm, 9 zitlatten, zitting van PVC-lijst in groen, zitting hoogte 440 mm, 6-voetonderstel van polypropyleen in groen |
| 531400 |  | borden voor vluchtroutesignalering, verzamelpunt, driehoekig bord, van aluminium, oppervlak reflecterend, hoogte x breedte 400 x 400 mm |
| 532192 |  | rokersstatafel, hoogte x diameter 1130 x 675 mm, plaatvorm rond, middenzuil van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9007 grijs aluminiumkleurig, blad van MDF met coating in decor RAL9007 grijs aluminiumkleurig, met zelfdovende asbak en voetpedaal |
| 975113 |  | overkapping, grondveld, hoogte x breedte x diepte 2000 - 2250 x 4300 x 2330 mm, dak van trapeziumplaat, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag in RAL9002 grijswit |