

rayonnage - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 900 x 410 mm, charge max. par tablette 265 kg, 4 niveaux avec tablette bois à plateaux agglomérés, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 521008

Rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés

Rayonnage de départ

rayonnage - rayonnage départ

- Convient pour salles d'archives et entrepôts
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 900 x 410 mm
- charge maximale par élément 1060 kg
- charge max. par tablette 265 kg
- largeur x profondeur compartiment 890 x 390 mm
- 4 niveaux avec tablette bois à plateaux agglomérés
- Réglable au pas de 40 mm
- angle d'installation droit
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage de base avec 4 montants, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la

charge max. par élément





Détails techniques

type de meuble	rayonnage	largeur de compartiment	890 mm
type de rayonnage	rayonnage	profondeur de compartiment	390 mm
rayonnage modulaire	système emboîtable	tablette réglable au pas	40 mm
champ de rayonnage	rayonnage départ	utilisation	unilatéral
convient pour (secteurs)	salles d'archives et entrepôts	type tablette/niveau	tablette bois
matériau	acier	surface de montant	galvanisé
hauteur	1800 mm	surface de traverses	galvanisé
largeur	900 mm	alignement angle d'installation	droit
profondeur	410 mm	volume de livraison	rayonnage de base avec 4 montants, plateaux conf. à l'offre
charge maxi par tablette	265 kg	exécution couleur	galvanisé
charge maxi par élément	1060 kg	livraison	démonté
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	Poids	26,65 kg

Accessoires

521011		rayonnage - rayonnage d'angle, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 900/1300 x 410 mm, charge max. par tablette 265 kg, 4 niveaux avec tablette bois à plateaux agglomérés, angle d'installation à gauche, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
521015		rayonnage - rayonnage d'angle, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 900/1300 x 410 mm, charge max. par tablette 265 kg, 4 niveaux avec tablette bois à plateaux agglomérés, angle d'installation à droite, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
521018		sol en bois pour rayonnage sans boulons à plateaux agglomérés, largeur x profondeur 890 x 390 mm, épaisseur 10 mm, pour une charge max. par tabl. de 265 kg, en bois

Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
532431		rayonnage - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1056 x 336 mm, charge max. par tablette 80 kg, 7 niveaux avec tablette, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein