

BS-ROLLEN

zwenkwiel met rem

draagvermogen 50 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 80 x 26 mm, naaf met wiellager, Dubbele rem, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 524816

BS-ROLLEN Niet-strepend transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 50 kg
- met massief rubber-banden
- Niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 80 x 26 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 12 mm
- schroefgatafstand 76x56/84x64 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met wiellager
- Dubbele rem
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	105 mm

bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	40 mm
draagvermogen	50 kg	naafboorgat	12 mm
banden	massief rubber	wielbreedte	26 mm
wiel-ø	80 mm	uitlading	34 mm
materiaal velg	plaatstaal	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
wiellager	wiellager	lengte plaat	104 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	breedte plaat	80 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	76x56/84x64 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	9 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak velg	verzinkt
zwenklager	kogellager	oppervlak behuizing	verzinkt
rem	Dubbele rem	gewicht	0,9 kg

Gerelateerde Producten

524819



wiel, draagvermogen 50 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 80 x 26 mm, naaf met wiellager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken