

stumpf

armoire d'atelier

Serie 3000

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 500 x 500 mm, niveaux avec tablette en acier, 6 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 530153



stumpf Armoire d'outillage Serie 3000

avec tiroirs

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 500 x 500 mm
- structure en tôle d'acier
- porte à battants
- angle d'ouverture de la porte 105 °
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 35 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 6 tiroir(s)
- force par tiroir 35 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- extension tablette coulissante 100 %
- avec blocage d'extension
- équipement : 6 tiroirs
- avec poignée tournante

- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| type de meuble | armoire | tablette réglable au pas | 25 mm |
| type d'armoire | armoire d'atelier | tiroir réglable en hauteur | 25 mm |
| type de porte | porte à battants | surface de tablette | galvanisé |
| hauteur | 1000 mm | verrouillable | oui |
| largeur | 500 mm | fonction de fermeture | Mécanisme de fermeture 3 points |
| profondeur | 500 mm | cloison de séparation médiane | non |
| équipement armoire | tiroirs | glissière | à roulement à billes |
| type tablette/niveau | tablette en acier | glissière tiroir | à roulement à billes |
| charge tablette | 35 kg | extension | 70 % |
| nombre de tiroirs | 6 pièce | extension tiroir | 100 % |
| capacité de charge de tiroir | 35 kg | extension tablette | 100 % |
| couleur du corps | gris clair // RAL7035 | blocage d'extension | oui |
| couleur de la face avant | bleu gentiane // RAL5010 | angle d'ouverture de porte | 105 ° |
| surface de corps | finition peinture époxy | poignée | poignée tournante |
| surface de face avant | finition peinture époxy | roulant | non |
| système de fermeture | serrure à cylindre | garantie | 5 années |
| soubassement | soacle | Poids | 41,6 kg |
| matériau | tôle d'acier | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 946432 |  | Tablette couliss. pour armoire d'atelier, avec bord du bac de rétention, largeur x profondeur 500 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 35 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 946454 |  | tapis strié en caoutchouc, largeur x profondeur 500 x 500 mm, en noir |
| 946476 |  | Pupitre superposable, verrouillable, hauteur x largeur x profondeur 70 / 220 x 500 x 500 mm |
| 946487 |  | plateau roulant, Pour 500 mm larges desserte, structure en acier |
| 946498 |  | tiroir pour armoire d'atelier, hauteur 90 mm |
| 974529 |  | kit de compartimentage, avec 11 compartiments, en plastique, coloris noir |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 147357 |  | pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml |
| 194847 |  | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface striée dans le sens de la longueur en gris |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé |
| 974176 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge |