


Bauer **benne basculante pour** **copeaux**

capacité 0,4 m³, force 1000 kg,
soubassement roulettes et fourreaux
de fourche, Structure robuste en
acier avec laquage coloris RAL 5012
bleu clair

Numéro d'article: 531116



Bauer Benne basculante pour copeaux

benne basculante pour copeaux





- hauteur d'arête de renversement 1020 mm
- capacité 0,4 m³
- force 1000 kg
- poids 109 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 100 mm
- Ø de roue 180 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- avec sécurité anti-basculement contre le dérapage involontaire
- avec avec tôle de tamisage et robinet de vidange
- parois plein
- soubassement roulettes et fourreaux de fourche
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage polyamidesur jante polyamide
- 1 roulette pivotante à frein

- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL 5012 bleu clair

Détails techniques

type de récipient	bennes basculantes	largeur de charge	100 mm
capacité	0,4 m ³	équipement bac	tôle de tamisage et robinet de vidange
longueur	1220 mm	robinet de vidange	oui
largeur	1050 mm	gerbable	non
charge	1000 kg	emboîtable	non
hauteur d'arête de renversement	1020 mm	poignée	poignée
matériau	acier	considération comme matière dang	non
structure de cloison	plein	surface	laqué
fonction de basculement	manuel	couleur	bleu // RAL 5012
sécurité antibasculement	sécurité anti-basculement contre le dérapage involontaire	exécution couleur	bleu
vidage au niveau du sol	oui	couvercle	non
possibilité de passage au-dessous	oui	pneumatique	polyamide
soubassement	roulettes et fourreaux de fourche	matériau de jante	polyamide
hauteur des fourreaux de fourche	80 mm	Ø de roue	180 mm
largeur des fourreaux de fourche	200 mm	équipement roue	1 roulotte pivotante à frein
écartement fourreaux de fourche	100 mm	Poids	109 kg

Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir