


## Bauer kraanarm

draagvermogen 2500 kg, hoogte x  
lengte x breedte 480 x 2200 - 3655 x  
490 mm, kraanarm 8-voudig  
uittrekbaar, stijf, van staal gelakt in  
RAL2000 geeloranje



Artikelnummer: 997932



## Bauer Telescopische kraanarm

### starre arm, zonder helling

kraanarm



- draagvermogen 2500 kg
- hoogte x lengte x breedte 480 x 2200 - 3655 x 490 mm
- inrijhoogte x inrijbreedte 84 x 184 mm
- afstand vorkslaffen 106 mm
- Met afglijdbeveiliging
- kraanarm 8-voudig uittrekbaar, stijf
- met 2 haken
- Niet kraanbaar
- van staal gelakt in RAL2000 geeloranje

## Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	kraanbaar	Niet kraanbaar
hijswerktuigtype	lastopname	hoogte vorkslaffen	84 mm
last-handling	stapelaar- aanbouwapparaat	breedte vorkslaffen	184 mm
stapelaar-	kraanarm	afstand vorkkoker	106 mm

aanbouwapparaat		
draagvermogen (max.)	2500 kg	materiaal staal
hoogte	480 mm	oppervlak gelakt
lengte	2200-3655 mm	kleur geeloranje // RAL2000
breedte	490 mm	kleur uitvoering geeloranje // RAL2000
arm functie	8-voudig uittrekbaar, stijf	veiligheidsuitrusting hijswerktu afglijdbeveiliging
last-handling uitrusting	2 haken	gewicht 175 kg

## Dit past ook bij ...

142260		kraanvork, draagvermogen 3000 kg, vork hoogte x lengte x breedte 50 x 1000 x 120 mm, met automatische gewichtsbalans op het oog
350239		rondstrop met meerdere sprongen, draagvermogen enkelvoudig direct 1000 kg, nuttige lengte 1 m, aantal bundels: 1 stuks, van polyester in violet