

Brother HL-L6300DW

Professioneller Laserdrucker für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen

Der Brother HL-L6300DW ist dank seiner hohen Druckgeschwindigkeit und den zahlreichen Papiermanagement-Optionen der optimale Laserdrucker für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen. Der Super-Jumbo-Toner für 12.000 Seiten ermöglicht hier besonders günstige Klickpreise. Das Gerät ist mit verschiedenen Brother-eigenen Lösungen, wie der Druckmanagement-Software b-guard oder den MPS-Konzepten von Brother PrintSmart kompatibel. Kundenspezifische Workflows können über die BSI-Schnittstelle individuell programmiert und in das Touchscreen-Farbdisplay integriert werden. Selbstverständlich verfügt auch der HL-L6300DW über die 3 Jahre Vor-Ort Herstellergarantie und den Brother PRINT AirBag. Einfach geklickt, dreifach geschont: mit dem Leisemodus im Treiber reduzieren Sie die Feinstaub-Emission, den Stromverbrauch und die Lautstärke signifikant.

- Bis zu **46 Seiten/Minute** Druckgeschwindigkeit
- Professionelles Papiermanagement mit **optionalen Kassetten, Tower Tray und Mailbox**
- Kompatibel mit der Brother **b-guard** Druckmanagement-Lösung
- Integrierte **BSI-Schnittstelle** zur Programmierung kundenspezifischer Lösungen
- Implementierbar in die Brother **PrintSmart** Wartungs- und Seitenpreiskonzepte sowie auch in Multi-Vendor-Klickpreis-Konzepte
- Mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem **PRINT AirBag für 750.000 Seiten**
- **3 Jahre Vor-Ort-Garantie**



Verbrauchsmaterial:

Toner TN-3430 für 3.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752)

Jumbo-Toner TN-3480 für 8.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752)

Super-Jumbo-Toner TN-3512 für 12.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752)

Trommel DR-3400 für ca. 50.000 Seiten

Lieferumfang:

Brother HL-L6300DW inkl. Tonerkassette für 8.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752), Trommel, Installationsanleitung, Netzkabel, Druckertreiber für Windows®

Abmessungen und Gewicht:

Mit Karton (B x H x T) 497 x 427 x 492 mm / 15,8 kg

Ohne Karton (B x H x T) 400 x 288 x 396 mm / 13,2 kg

Bei Abbildung des Gerätes zu verwendende Logos:

