

VALUE Outdoor Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, schwarz, 50 m

Artikelnummer	21.99.0722
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	21.99.0722
EAN (Einzelstück)	7630049627444



Patchkabel zur Nutzung (Kabelführung) im Außenbereich, z.B. zum Anschluss einer IP-Kamera

- Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Kabel aus Massivdraht in der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Geeignet für den Anschluss außerhalb gelegener Komponenten (z.B. IP-Kameras), aber auch für PoE-Anwendungen oder als TP-Verlängerungskabel im Multimediabereich
- UV - beständig
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Massivdraht. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
- Hochwertig vergoldete Kontakte

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Achtung: Nicht für Erdverlegung geeignet; RJ-45 Anschlüsse müssen vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	S/FTP Patchkabel
Farbe	schwarz
Länge	50 m
Schirmungstyp	PiMF
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Anzahl Adern	8
Aderntyp	Massivdraht
Gekreuzt	nein
Kabel LSOH	ja
Material Aussenmantel Kabel	TPE
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Gewicht	1755 g
Verpackungshöhe	50 mm
Verpackungsbreite	240 mm
Verpackungstiefe	240 mm
Paketgewicht	1.5 kg