

**19" Steckdosenleiste, 1 HE, 6-fach - mit FI-Fehlerstromschutzschalter**

- Steckdosenleiste aus hochwertigem Aluminium
- Steckdosen 35° gedreht
- 16 A / 3600 W
- 2-polig mit Schutzkontakt
- FI-Fehlerstromschutzschalter: 16 A / 250 V, Ansprechstrom 30 mA; Ansprechzeit 30 ms
- Endstücke geschraubt und wiederanschließbar
- 2,0 m Anschlusskabel (H05VV-F 3Gl, 50 qmm) mit Schutzkontakt - Winkelstecker
- inklusive Befestigungswinkel
- Maße: (B)483 x (T)44 x (H)44 mm
- Lieferumfang: 19" Steckdosenleiste, 2 x 19" Befestigungswinkel mit Schrauben
- im Polybeutel
- für den Markt: D / NL / A / L



19" Steckdosenleiste, mit FI-Fehlerstromschutzschalter



Geräteleitung Schutzkontakt-Winkelstecker

Produkt	Ausführung	Einbauhöhe	Slots	Ausstattung	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Steckdosenleiste, Schutzkontakt	Kabellänge: 2,0 m	1 HE	6-fach	mit FI-Schalter	grau	333.411	11296091